

QJ Water Solutions Data Sheet



去离子水设备用

无菌不锈钢水箱选型



概述

去离子水生产工艺当中，通常会用无菌水箱，用于储存去离子水。其作用是有效减少去离子水（DI 水）二次污染，防止细菌大量孳生。

无菌不锈钢水箱选型表

序号	货号	规格型号	储水量	直径	筒体高度 (mm)	壁厚	进出口径
1	5720	QJ2-0.5T	0.5m ³ /h	Φ800	1220	1.5mm	1"
2	8223	QJ2-1T	1Tm ³ /h	Φ1000	1220	1.5mm	1"
3	10439	QJ2-1.5T	1.5m ³ /h	Φ1200	1220	2.0mm	1"
4	13585	QJ2-2T	2m ³ /h	Φ1200	1500	2.0mm	1"
5	14586	QJ2-3T	3m ³ /h	Φ1400	1500	2.0mm	1"
6	18078	QJ2-4T	4m ³ /h	Φ1500	2000	2.0mm	1"
7	21532	QJ2-5T	5m ³ /h	Φ1600	2000	2.0mm	1"
8	25046	QJ2-5T	5m ³ /h	Φ1600	2000	3.0mm	1"
9	33283	QJ2-6T	6m ³ /h	Φ1800	2000	3.0mm	1.5"
10	36837	QJ2-8T	8m ³ /h	Φ2000	2000	3.0mm	1.5"
11	40998	QJ2-10T	10m ³ /h	Φ2200	2000	3.0mm	1.5"
12	51841	QJ2-15T	15m ³ /h	Φ2400	2440	3.0mm	1.5"
13	69427	QJ2-20T	20m ³ /h	Φ2600	3000	3.0mm	2"

- 备注：1、仟净无菌水箱选型表中产品，配置为 304 不锈钢材质，可定制 316 材质；
2、配置喷淋器，呼吸器，可打开密封盖；
3、设备尺寸可定制，常规小型有现货提供；
4、产品选型表，可能通设计有所变动，恕不另行通知；

主要用途：

去离子水设备，DI 水处理设备，超纯水设备，纯化水设备系统当中均有选用。

欢迎下载本选型表

2005-2018 东莞市仟净环保设备有限公司 版权所有，并保留所有权利

东莞万江区大汾工业区，邮编：523000 0769-26380198 /13559753668 www.qjhb.net