



## C 系列去离子水机选型资料

C 系列为 18.2M 高纯水机，出水水质各项指标，符合电子级超纯水水质标准中的各项要求。

### 一、倍尔净 C 系列去离子水机工作原理

自来水经过纤维过滤器过滤去除水中的粗颗粒杂质，再用 RO 离子膜过滤去除水中 99% 以上的离子，再用抛光离子交换树脂，去除水中剩余的离子，即可达到电导率 0.055us/cm，即 RO 过滤技术+DI 技术相结合，达到节能，出水质量好，使用经济实惠等特点。

### 二、倍尔净 C 系列去离子水机用途

1. 水性涂料、喷镀行业用水；
2. 电化学及介面研究用水
3. 有机物分析用水
4. 高精密光学镜片冲洗用水
5. 环境、环保实验分析用水
6. 高分子实验用水
7. 胶片冲洗用水
8. 微电子行业各种部件的清洗用水
9. PCR 应用及分析用水
10. 精密电镀用水
11. 大专院校、工矿企业实验用水
12. 电池补充用水，用于叉车电瓶加水，汽车电瓶加水；
13. 锂电池行业，节能灯行业使用。



### 三、倍尔净 C 系列去离子水机选型资料

采用 RO 离子膜+DI 过滤技术，UV 紫外线系统，出水在线电阻率 18.2MΩ · cm。

设备型号	额定出水量	进水水质	出水水质	额定功率	额定电压	外形尺寸
			在线电阻率			
BK-10C	10L/H	<300us/cm	18.2MΩ · cm	25W	220V/AC	400X500X930
BK-20C	20L/H	<300us/cm	18.2MΩ · cm	35W	220V/AC	400X500X930
BK-30C	30L/H	<300us/cm	18.2MΩ · cm	45W	220V/AC	400X500X930
BK-50C	50L/H	<300us/cm	18.2MΩ · cm	80W	220V/AC	400X600X1200
BK-100C	100L/H	<300us/cm	18.2MΩ · cm	370W	220V/AC	610X630X1600
BK-200C	200L/H	<300us/cm	18.2MΩ · cm	400W	220V/AC	610X630X1600

此设备用于硬度较低的地区，如硬度较高的地区，需加无磷阻垢剂，以防止 RO 膜结垢；



100-200L 外形尺寸

10-50L 外形尺寸

外形尺寸会因任净工厂设计变化，以采购前咨询任净公司为准，恕不另行通知尺寸修改。

设备上市时间：2009年，最新改版新推出时间：2017年3月，本 C 系列倍尔净去离子水机，采用市场上主流新工艺，改进运行近十年来设备当中出现过的问题，这款去离子水机使用体验度增加。

欢迎加我们微信讨论： 微信号： xk1668

作者：萧兴旺 来源网址：<http://www.qjhb.net/> 关键字： 倍尔净去离子水机

公司联系电话：0769-26380198 18938163036